

Garant**SNMG 190616, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251336 HB7020
GTIN	4045197764201
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 190616 HB7020 Nirkon säde: 1,6 mm
Laji: HB7020
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 9 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
Laji	HB7020
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 9 mm
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä