

JEPSON POWER

HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 355×25,4 mm, hampaiden lukumäärä: 60**Tilaustiedot**

Tilausnumero	078237 60
GTIN	4260052460160
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.

- **Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.**
- **Erittäin kestävä käytössä.**
- **Hyvä sahauslaatu.**
- **5-kertainen teroitus mahdollista.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).**

Huomautus:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

hampaiden lukumäärä	60
Hammasluku optimoitu	Materiaalin paksuus 4 – 5 mm, ristikko, alum.
Leikkuuleveys B	2,2 mm
sopii tuotteelle	078231 koko 9435

soveltuu materiaalille

Ohutseinäiselle materiaalille

Tuotetyyppi

Pyörösahanterä