


Garant**SNMM 190624, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMM 190624 HB7020 Nirkon säde: 2,4 mm
Laji: HB7020
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 12 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
lastunmurtaja	SR
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P

Nirkon säde	2,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä