

Garant**WNMG 080412, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080412 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7020
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä