

**Garant****Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 2,8Nm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	211750 2,8
GTIN	4045197764287
Tuoteluokka	21B

## Kuvaus

### Malli:

Momenttiruuvitalta tukevalla 2K-poikittaisvääntimellä ja kiinteällä vääntömomentilla. Vääntömomentti on kiinteästi säädetty. Kiinnityksessä kestopagneetit.

### Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitalta laukeaa **kuuluvasti ja tuntuvasti**. Irrotuksen kautta käyttäjälle kerrotaan selvästi, että asetettu arvo on saavutettu.

### Käyttö:

Yhdessä **1/4 tuuman Bits-kärkien** kanssa, joissa on **C 6,3** - tai **E 6,3-varsi**, esim. **Torx Plus® -kärki** nro **674252**. Ihanteellinen kääntöterien tarkkaan kiinnitykseen määritetyllä kiristysmomentilla.

### Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Huomautus:

Toimitus **ilman** Bit-terää.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

## Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
Terän pituus	50 mm
asetettu vääntömomentti	2,8 Nm
Bit-teräistukka	D 6,3
Bit-teräistukka	F 6,3
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Laukaisuperiaate	mekaaninen pitkä laukaisu
Mittaustapa	Vääntömomentti
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Kokonaispituus L	107 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Liitäntämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

## Tarvikkeet

"TQ-asema" – momenttiruuvitalttojen säilytysteline

659964