

**Garant****Porraspora HSS/E, pinnoittamaton, Teräosan Ø: 4-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118320 4-20
GTIN	4045197764362
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

**Käyttö:**

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

**Tekninen kuvaus**

Porrasväli	4 mm
Kokonaispituus	70 mm
Varren Ø	9 mm
porausportaiden nousuväli	2 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	4 - 20 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		