

**Garant****Porraspora HSS, TiAlN, Teräosan Ø: 12-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118324 12-20
GTIN	4045197764379
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa. Spiraalimainen porraspora optimaalista lastunpoistoa varten ja korkean kulutuksenkestävyyden takaava suorituskykyinen pinnoite.

**Käyttö:**

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

**Tekninen kuvaus**

porausportaiden nousuväli	1 mm
Porrasväli	4 mm
Kokonaispituus	75 mm
Varren Ø	9 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	12 - 20 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		