



## Pyältämistyökalu Vasen, Varren koko: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290001 12
GTIN	4030741659676
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

#### Varren yläreuna = kärkikorkeus

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

**Click-nasta:** Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.

### Tekninen kuvaus

Työstöalue	3 - 50 mm
Kehrän leveydelle b	4 mm
Varren korkeus	12 mm
Kehrän porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	4 mm
Varren leveys	12 mm
Kehrän Ø:lle d <sub>1</sub>	10 mm
Kehrän Ø:lle d <sub>1</sub>	15 mm
Sokkatappi	299910 1
pyällyprofiilille	RGE30° 1×GV30°
pyällyprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällyprofiilille	RAA 1×AA
pyällyprofiilille	RBL 1×BR

pyällyprofilille	RBR 1×BL
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

---

## Tarvikkeet

KM-sokkatappiKM Tyyppi 1	299910 1
--------------------------	----------