



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290004 25
GTIN	4030741317514
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varren yläreuna = kärkikorkeus Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon. Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Tekninen kuvaus

Varren leveys	20 mm
Kehran Ø:lle d ₁	25 mm
Kehran Ø:lle d ₁	20 mm
Työstöalue	8 - 200 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Varren korkeus	20 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Sokkatappi	299910 4
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RAA 1×AA
pyällyprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällyprofiilille	RGE30° 1×GV30°

pyällyprofilille	RBL 1×BR
pyällyprofilille	RBR 1×BL
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

KM-sokkatappi KM, Tyyppi: 4	299910 4
-----------------------------	----------