



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290010 16
GTIN	4030741324437
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Tekninen kuvaus

Työstöalue	6 - 60 mm
Sokkatappi	299910 6
Varren leveys	16 mm
Varren korkeus	16 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
Kehran leveydelle b	6 mm
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RBR 2×BL
pyällyprofiilille	RAA 2×AA
pyällyprofiilille	RBL 2×BR
pyällyprofiilille	RGE30° BL/BR30°

pyällyprofilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

KM-sokkatappi KM, Tyyppe: 6	299910 6
-----------------------------	----------