



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290020 20
GTIN	4030741458408
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta. Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuden yksinkertaista säätöä varten. Työskentelyaluetta voidaan suurentaa kääntämällä pyällyspitimiä. Leuat voi vaihtaa (leukasarjat tilauksesta), jotta pyällyslaippaan asti onnistuu.

Huomautus:

Käytettäessä \varnothing 25 mm:n pyällyskehrää työalue laajenee 0–65 mm:iin.

Tekninen kuvaus

Työstöalue	3,5 - 65 mm
Kehran porauksen \varnothing :lle d_2	6 mm
Sokkatappi	299910 8
Varren korkeus	20 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Kehran \varnothing :lle d_1	20 mm
Kehran \varnothing :lle d_1	25 mm

Varren leveys	20 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RBL 2×BR
pyällyprofiilille	RAA 2×AA
pyällyprofiilille	RGE45° BL/BR45°
pyällyprofiilille	RGE30° BL/BR30°
pyällyprofiilille	RBR 2×BL
Tuotetyppi	Pyällystyökalu