



## Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290020 25
GTIN	4030741471650
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta. Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuden yksinkertaista säätöä varten. Työskentelyaluetta voidaan suurentaa kääntämällä pyällyspitimiä. Leuat voi vaihtaa (leukasarjat tilauksesta), jotta pyällyslaippaan asti onnistuu.

#### Huomautus:

Käytettäessä  $\varnothing$  25 mm:n pyällyskehrää työalue laajenee 0–65 mm:iin.

### Tekninen kuvaus

Sokkatappi	299910 8
Kehran leveydelle b	8 mm
Varren leveys	25 mm
Työstöalue	3,5 - 65 mm
Kehran $\varnothing$ :lle d <sub>1</sub>	20 mm
Kehran $\varnothing$ :lle d <sub>2</sub>	25 mm
Varren korkeus	25 mm

Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	6 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RBL 2×BR
pyällyprofiilille	RAA 2×AA
pyällyprofiilille	RGE45° BL/BR45°
pyällyprofiilille	RGE30° BL/BR30°
pyällyprofiilille	RBR 2×BL
Tuotetyppi	Pyällystyökalu