



## Pyällystyökalusarja, Varren/terän koko: 12mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290025 12     |
| GTIN         | 4030741656767 |
| Tuoteluokka  | 29H           |

### Kuvaus

#### Sisältö:

- 1 kpl pyällystyökalu nro 290000 ja nro 290010: koko 12
- 2 kpl pyällysheiriä nro 290161: koot 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- 1 kpl pyällysheiriä nro 290176 ja nro 290181: koot 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- 1 kpl pyällysheiriä nro 290161: koot 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

### Tekninen kuvaus

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leikkaussuunta    | vasta- ja myötäpäivään |
| pyällysheirilille | RAA 2×AA               |
| pyällysheirilille | RBL 2×BR               |
| pyällysheirilille | RGE30° 1×GV30°         |
| pyällysheirilille | RBR 1×BL               |
| pyällysheirilille | RGV30° 1×GE30°         |
| pyällysheirilille | RBR 1×BL               |
| pyällysheirilille | RBL 1×BR               |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| pyällysprofiilille | RBR 2×BL        |
| pyällysprofiilille | RGE30° BL/BR30° |
| pyällysprofiilille | RGE45° BL/BR45° |
| Tuotetyyppi        | Pyällystyökalu  |

## Tarvikkeet

|  |                 |
|--|-----------------|
| Pyällystyökalu Oikea Varren koko 10 mm                               | 290000 10       |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,8 mm | 290176 10X4/0,8 |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,8 mm | 290181 10X4/0,8 |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,5 mm | 290176 10X4/0,5 |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,6 mm | 290176 10X4/0,6 |
| Pyällystyökalu Oikea Varren koko 12 mm                               | 290000 12       |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,5 mm | 290181 10X4/0,5 |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,8 mm | 290161 10X4/0,8 |
| Pyällystyökalu yleiskäyttöinen Varren koko 10 mm                     | 290010 10       |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,6 mm | 290161 10X4/0,6 |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,5 mm | 290161 10X4/0,5 |
| Pyällystyökalu yleiskäyttöinen Varren koko 12 mm                     | 290010 12       |
| Pyällystyökalu Vasen Varren koko 10 mm                               | 290001 10       |
| Pyällysketrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 10X4/0,6 mm | 290181 10X4/0,6 |