



Pyällystyökalusarja, Varren/terän koko: 16mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290025 16 |
| GTIN | 4030741656842 |
| Tuoteluokka | 29H |

Kuvaus

Sisältö:

- 1 kpl pyällystyökalu nro 290000 ja nro 290010: koko 16
- 3 kpl pyällyskehrä nro 290161: koot 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0
- 1 kpl pyällyskehrä nro 290176 ja nro 290181: koot 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|------------------------|
| Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään |
| pyällysprofiilille | RAA 2×AA |
| pyällysprofiilille | RBL 2×BR |
| pyällysprofiilille | RGE30° 1×GV30° |
| pyällysprofiilille | RBR 1×BL |
| pyällysprofiilille | RGV30° 1×GE30° |
| pyällysprofiilille | RBR 1×BL |
| pyällysprofiilille | RBL 1×BR |
| pyällysprofiilille | RBR 2×BL |

| | |
|--------------------|-----------------|
| pyällysprofiilille | RGE30° BL/BR30° |
| pyällysprofiilille | RGE45° BL/BR45° |
| Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------------|
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,8 mm | 290161 15X4/0,8 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,8 mm | 290181 15X4/0,8 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,6 mm | 290161 15X4/0,6 |
| Pyällystyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 16 mm | 290010 16 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,5 mm | 290161 15X4/0,5 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,8 mm | 290176 15X4/0,8 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,6 mm | 290176 15X4/0,6 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,6 mm | 290181 15X4/0,6 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,5 mm | 290181 15X4/0,5 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,5 mm | 290176 15X4/0,5 |
| PyällystyökaluOikea Varren koko 16 mm | 290000 16 |