



Pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290200 16
GTIN	4030741663734
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä. Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta. Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

Tekninen kuvaus

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 5
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
Varren korkeus	16 mm
Varren leveys	16 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RAA 1×BL30°
pyällyprofiilille	RBR30° 1×AA
pyällyprofiilille	RAA 1×BR30°
pyällyprofiilille	RBL30° 1×AA

pyällyspöfiilille	RBR45° 1×BL15°
pyällyspöfiilille	RBL45° 1×BR15°
Tuotetyyppi	Pyällystyökälu

Tarvikkeet

Varaosasarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi,
Tyypä: 5

299920 5