



## Pyällysjyrsintyökalusarja, Varren koko: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290219 12
GTIN	4030741656873
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

**Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.**

KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä.

Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

#### Sisältö:

1 kpl pyällysjyrsintyökalu nro 290200 ja nro 290210: koko 12

2 kpl pyällyskehrä nro 290261: koot 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

1 kpl pyällyskehrä nro 290276 ja nro 290281: koot 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

### Tekninen kuvaus

Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RBL45° 1×BR15°
pyällyprofiilille	RBL30° 1×AA
pyällyprofiilille	RBR45° 1×BL15°
pyällyprofiilille	RAA 1×BL30°
pyällyprofiilille	RBR30° 1×AA

pyällysprofiilille	RAA 1×BR30°
pyällysprofiilille	RGE30° 2×AA
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

## Tarvikkeet

Pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 10 mm	290200 10
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8
Eco-pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 12 mm	290210 12
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,5 mm	290276 15X4/0,5
Eco-pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 10 mm	290210 10
Pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 12 mm	290200 12
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,5 mm	290261 15X4/0,5
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8