




## Pyällysjyrsintyökalusarja, Varren koko: 16mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290219 16     |
| GTIN         | 4030741656897 |
| Tuoteluokka  | 29H           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.**

KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä.

Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

#### Sisältö:

1 kpl pyällysjyrsintyökalu nro 290200 ja nro 290210: koko 16

2 kpl pyällyshehrä nro 290261: koot 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

1 kpl pyällyshehrä nro 290276/290281: koot 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

### Tekninen kuvaus

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leikkaussuunta    | vasta- ja myötäpäivään |
| pyällyprofiilille | RBL45° 1×BR15°         |
| pyällyprofiilille | RBL30° 1×AA            |
| pyällyprofiilille | RBR45° 1×BL15°         |
| pyällyprofiilille | RAA 1×BL30°            |
| pyällyprofiilille | RBR30° 1×AA            |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| pyällysprofiilille | RAA 1×BR30°     |
| pyällysprofiilille | RGE30° 2×AA     |
| pyällysprofiilille | RGE45° BL/BR45° |
| Tuotetyyppi        | Pyällystyökalu  |

## Tarvikkeet

|   |                 |
|---|-----------------|
| Eco-pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 16 mm               | 290210 16       |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b /<br>hammasjako 15X4/1,0 mm | 290261 15X4/1,0 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b /<br>hammasjako 15X4/0,6 mm | 290276 15X4/0,6 |
| Pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 16 mm                   | 290200 16       |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b /<br>hammasjako 15X4/0,6 mm | 290261 15X4/0,6 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b /<br>hammasjako 15X4/0,8 mm | 290261 15X4/0,8 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b /<br>hammasjako 15X4/1,0 mm | 290276 15X4/1,0 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b /<br>hammasjako 15X4/0,8 mm | 290276 15X4/0,8 |