



## Pyällysjyrsintyökalusarja, Varren koko: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290219 20
GTIN	4030741656903
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

**Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.**

KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä.

Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

#### Sisältö:

1 kpl pyällysjyrsintyökalu nro 290200 ja nro 290210: koko 20

1 kpl pyällyshehrä nro 290276 ja nro 290281: koot 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

2 kpl pyällyshehrä nro 290261: koot 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

### Tekninen kuvaus

Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyshehrälle	RBL45° 1×BR15°
pyällyshehrälle	RBL30° 1×AA
pyällyshehrälle	RBR45° 1×BL15°
pyällyshehrälle	RAA 1×BL30°
pyällyshehrälle	RBR30° 1×AA

pyällysprofiilille	RAA 1×BR30°
pyällysprofiilille	RGE30° 2×AA
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

## Tarvikkeet

Eco-pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 16X mm	290210 16X
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 20 mm	290200 20
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Eco-pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 20 mm	290210 20
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8