



Pyällysjyrsintyökalusarja, Varren koko: 25mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290219 25 |
| GTIN | 4030741656910 |
| Tuoteluokka | 29H |

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä.

Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Sisältö:

1 kpl pyällysjyrsintyökalu nro 290200 ja nro 290210: koko 25

1 kpl pyällyshehrä nro 290276 ja nro 290281: koot 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

2 kpl pyällyshehrä nro 290261: koot 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|------------------------|
| Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään |
| pyällyshehrälle | RBL45° 1×BR15° |
| pyällyshehrälle | RBL30° 1×AA |
| pyällyshehrälle | RBR45° 1×BL15° |
| pyällyshehrälle | RAA 1×BL30° |
| pyällyshehrälle | RBR30° 1×AA |

| | |
|--------------------|-----------------|
| pyällysprofiilille | RAA 1×BR30° |
| pyällysprofiilille | RGE30° 2×AA |
| pyällysprofiilille | RGE45° BL/BR45° |
| Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------------|
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/1,5 mm | 290276 25X6/1,5 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/0,8 mm | 290261 25X6/0,8 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/1,0 mm | 290276 25X6/1,0 |
| Eco-pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 25 mm | 290210 25 |
| Pyällysjyrsintyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 25 mm | 290200 25 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/1,0 mm | 290261 25X6/1,0 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/0,8 mm | 290276 25X6/0,8 |
| Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 25X6/1,5 mm | 290261 25X6/1,5 |