



ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290230 12
GTIN	4030741341786
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

pyällyprofiilille: RAA 1×BR30°

Kehrän Ø:lle d₁: 15 mm

Kehrän leveydelle b: 4 mm

Kehrän porauksen Ø:lle d₂: 8 mm

Työstöalue: 3 - 50 mm

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi: 299920 3

Tekninen kuvaus

Varren korkeus	12 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
Varren leveys	12 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 3
Kehrän porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Kehrän Ø:lle d ₁	15 mm
Kehrän leveydelle b	4 mm
pyällyprofiilille	RAA 1×BR30°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Varaosarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi
Tyypki 3

299920 3