

**TKM-jyrsin, TiAlN, Ø DC: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203610 2
GTIN	4045197764645
Tuoteluokka	12X

Kuvaus**Malli:**

Vähintään 6 hampaan ansiosta **hyvä kestävyys** ja **erittäin tasainen käynti**. Epäkeskinen takareunan hionta. **Muodon jysintään viimeistelyjysintänä.**

Tekninen kuvaus

syöttösuunta	vaaka
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,016 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,05 mm
varren Ø D_s	6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Terän pituus L_c	6,5 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
HammaslukuZ	6
Terän Ø D_c	2 mm
Kokonaispituus L	62 mm
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	600 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------