


Garant**Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HU7315, Nousu: 0,5mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	270705 0,5
GTIN	4045197764454
Tuoteluokka	21J

Kuvaus

Malli:**Täysprofiiliterä 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g, mukaisille ulkokierteille.**

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Kierteennousu	0,5 mm
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HU7315
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH

Kierrettyyppi	MF-LH
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	100 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
CuZn	soveltuu	110 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		