


**Garant****Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak., HU7315, Nousu: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270763 2,5
GTIN	4045197765161
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus****Malli:****Täysprofiiliterä 60°** DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H mukaisille ulkokierteille.**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Kierteennousu	2,5 mm
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Käyttötapa	Oikea
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HU7315
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	M-LH

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	100 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
CuZn	soveltuu	110 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		