


Garant**Täysprofiiliterä 55° sisäp., oikeak., HU7315, Kierreluku/ tuuma: 28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270828 28
GTIN	4045197765260
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Kierteiden lukumäärä/tuuma	28
Lastuava aine	KM
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HU7315
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	BSW-LH
Kierretyyppi	BSP
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	G
Kierretyyppi	BSP-LH

Kylkikulma	55 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	100 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
CuZn	soveltuu	110 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		