


**Garant****Täysprofiiliterä 55° sisöp., oikeak., HU7315, Kierreluku/ tuuma: 14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270828 14
GTIN	4045197765246
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Kierteiden lukumäärä/tuuma	14
Lastuava aine	KM
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Käyttötapa	Oikea
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HU7315
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	BSW-LH
Kierretyyppi	BSP
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	G
Kierretyyppi	BSP-LH

Kylkikulma	55 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	100 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
CuZn	soveltuu	110 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		