



Kierreleikkuri M10 asti, Tyyppi: 720938



Tilaustiedot

Tilausnumero	075550 720938
GTIN	4014586881256
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.
- Vakiona pysyvä vääntö luotettavaa työskentelyä varten.
- Integroitu kääntövaihe, pikapalautus.
- FEIN Sensitiv -kahva voimia säästävään ja turvalliseen työskentelyyn.
- Sisäinen kytkin mukavaa käyttöä varten.

Verkkolaite 220V.

Toimituksen sisältö:

Ilman poraistukkaa. Mukana lisäkahva. Käyttöä varten tarvitaan holkki-istukka (nro075580, koko 063012) tai leukaistukka (nro 075580, koko 019009).

Tekninen kuvaus

Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M10
Valmistajamerkintä	GWP 10
Työkalupidin	B12
Enimmäiskierrosluku	0 - 450 min ⁻¹
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²

Paino	1,6 kg
Tehonkulutus	450 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Kierteityskone

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akku, Li-ioniHighPower Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073834 FE18
Kierteityskoneen tarvikkeet Tyyppi 063012	075580 063012
Kierteityskoneen tarvikkeet Tyyppi 019009	075580 019009
Kierteityskoneen tarvikkeet Tyyppi 009013	075580 009013