

Garant**SPGT 09T308, HU7815, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	218325 ALU
GTIN	4045197765468
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

SPGT 09T308 ALU Nirkon säde: 0,8 mm
Syöttö f_z / hammas: 0,14 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,14 mm
tyyppi	ALU
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SPGT 09T308
Laji	HU7815
Lastuava aine	KM
Teränpaksuus S	3,97 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

