



## Vaakapuristin plus, vaakajalusta, Tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376615 2
GTIN	4020772017736
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Vahvistettu malli, parempi puristusvoima.

Vaaka-suora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettuna käsittelyn ansiosta.

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

### Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys e	26 mm
Kokonaispituus	224 mm
Puristusvoima P2	3000 N
Kokonaiskorkeus	51 mm
Puristusvoima P1	1600 N

Reiän Ø d	5,6 mm
Reikien etäisyys f	19,5-29,5 mm
Puristuskara	M6 × 50 mm
tyyppi	68300J
Kiinnityskorkeus H	28 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin