



Vaakapuristin plus, vaakajalusta, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376615 3
GTIN	4020772008130
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Vahvistettu malli, parempi puristusvoima.

Vaaka-suora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettuna käsittelyn ansiosta.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø d	6,5 mm
Puristusvoima P1	2500 N
Reikien etäisyys f	22-31,8 mm
Puristuskara	M8 × 58 mm
Kokonaiskorkeus	58 mm

Kokonaispituus	242 mm
Reikien etäisyys e	25,7 mm
Puristusvoima P2	4000 N
tyyppi	68300J
Kiinnityskorkeus H	33,5 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin