



Vaakapuristin plus, vaakajalusta, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	376615 4
GTIN	4020772008147
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Vahvistettu malli, parempi puristusvoima.

Vaakaasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	77 mm
Reikien etäisyys e	41 mm
Puristusvoima P1	3500 N
Kokonaispituus	329 mm
Reikien etäisyys f	29-43 mm

Puristusvoima P2	8000 N
Reiän Ø d	8,5 mm
Puristuskara	M10 × 76 mm
tyyppi	68300J
Kiinnityskorkeus H	41 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin