



Vaakapuristin irrotettavaan kahvaan, vaakajalusta, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	376617 2
GTIN	4020772093945
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Saa käyttää vain yhdessä tuotteen nro 376627 kanssa.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Etu:

Häiriösärmät vältetään irrottamalla kahva.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Reikien etäisyys e: 26 mm

Reikien etäisyys f: 24,5 mm

Reiän Ø d: 5,6 mm

Kiinnityspituus L₂: 24 mm

Puristusvoima P1: 1000 N

Puristusvoima P2: 1200 N

Tekninen kuvaus

Puristusvoima P1	1000 N
------------------	--------

Puristusvoima P2	1200 N
Reikien etäisyys e	26 mm
Kokonaiskorkeus	45 mm
Kokonaispituus	113 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Reiän Ø d	5,6 mm
Reikien etäisyys f	24,5 mm
Puristuskara	M6×35 mm
tyyppi	6837M
Tuotetyyppi	Pikakiinnitys