



## Vaakapuristin irrotettavaan kahvaan, vaakajalusta, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376617 3
GTIN	4020772094201
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Saa käyttää vain yhdessä tuotteen nro 376627 kanssa.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

#### Etu:

Häiriösärmät vältetään irrottamalla kahva.

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Reikien etäisyys e: 25,7 mm

Reikien etäisyys f: 25 mm

Reiän Ø d: 6,5 mm

Kiinnityspituus L<sub>2</sub>: 32 mm

Puristusvoima P1: 1800 N

Puristusvoima P2: 2500 N

### Tekninen kuvaus

Puristusvoima P2	2500 N
------------------	--------

Kokonaispituus	134 mm
Puristuskara	M8×45 mm
Puristusvoima P1	1800 N
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	32 mm
Reikien etäisyys e	25,7 mm
Kokonaiskorkeus	48,5 mm
Reiän Ø d	6,5 mm
Reikien etäisyys f	25 mm
tyyppi	6837M
Tuotetyyppi	Pikakiinnitys