



## Vaakapuristin irrotettavaan kahvaan, vaakajalusta, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376617 4
GTIN	4020772094263
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Saa käyttää vain yhdessä tuotteen nro 376627 kanssa.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

#### Etu:

Häiriösärmät vältetään irrottamalla kahva.

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Reikien etäisyys e: 41 mm

Reikien etäisyys f: 36 mm

Reiän Ø d: 8,5 mm

Kiinnityspituus L<sub>2</sub>: 45 mm

Puristusvoima P1: 2000 N

Puristusvoima P2: 3000 N

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	191 mm
----------------	--------

Puristusvoima P2	3000 N
Puristusvoima P1	2000 N
Reikien etäisyys f	36 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	45 mm
Reiän Ø d	8,5 mm
Reikien etäisyys e	41 mm
Kokonaiskorkeus	75 mm
Puristuskara	M8×65 mm
tyyppi	6837M
Tuotetyyppi	Pikakiinnitys