

Yale

Sähköketjunostin CPVF VEGO, Tyyppi: 0,5-4



Tilaustiedot

Tilausnumero	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Sähköketjunostin, jossa **nostokoukku**, vankka ja luotettava malli. Sis.rakennettu **rajakytkin** säätelee koukun ylintä ja alinta asentoa ja siten pidentää liukukytkimen, moottorin ja rungon käyttöikä. Koneistoluokka 1 Am, kuormitusaiakasuhde 50 % yhdellä nopeudella, vakiokäyttöjännite (400 V/50 Hz). Parempi käyttöturvallisuus 48 V:n kontaktoriohjauksen ansiosta, kapseloitu ohjauskytkin, jonka suojuokka IP65, moottorit IP55. Kaksi nopeusvaihtoehtoa (tarkkuusnosto).

Toiminto:

IP55: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus. (Pätee moottorille).

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus. (Pätee ohjauskytkimelle).

Huomautus:

2-nopeuksiset mallit (tarkkuusnosto), muut nostokorkeudet, koneisto, ketjukotelo ja 230 V:n versio tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nostonopeus	4 m/min
Nostonopeus	1 m/min
Kantavuus	500 kg
Normaali nostokorkeus	3 m
Ketjujen lukumäärä	2
Paino	21 kg
IP-suojaluokka	IP 55
IP-suojaluokka	IP 65
Tuotetyyppi	Nostotalja