

**HOLEX®****VBMT 110304 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261250 HBX130
GTIN	4045197766632
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

VBMT 110304 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmSyöttö  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Laji	HBX130
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MM
Pääkäyttöalue	M

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali