

HOLEX®**VBMT 160404 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VBMT 160404 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 2,75 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 2,75 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBX130
lastunmurtaja	MM

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Teräpää
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali