

HOLEX®**VCMT 110304 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VCMT 110304 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 2,75 mmSyöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Laji	HBX020
lastunmurtaja	PM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 2,75 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali