

HOLEX®**VCMT 110304 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilastiedot**

Tilausnumero	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VCMT 110304 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 2,75 mmSyöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	MM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 2,75 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Laji	HBX130
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali