

HOLEX®**CNMG 09T304 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 09T304 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6,5 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	HBX020
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6,5 mm
lastunmurtaja	PM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
Sarja	eco-QT-/eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali