


**Garant****SNMM 120412, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Tuoteluokka	21G

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	2 - 12 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SR
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä