

Garant
TKM-jyrsin HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 8 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202993 8
GTIN	4045197766731
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

TKM-jyrsin HPC 8 mm Toleranssi, nimellis-Ø: e8
 Hammasluku Z: 4
 Nousukulma: 40 astetta
 syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora
 Varsi: DIN 6535 HB, h6
 Hammasluku Z: 4
 Terän pituus L_c : 12 mm
 Kokonaispituus L: 58 mm
 varren Ø D_s : 8 mm
 Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,5 mm
 Syöttö f_z uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm²: 0,025 mm

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
Kokonaispituus L	58 mm
Terän Ø D_c	8 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Syöttö f_z uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm ²	0,025 mm
Syöttö f_z särmäykseen INOXissa > 900 N/mm ²	0,04 mm
varren Ø D_s	8 mm

Terän pituus L_c	12 mm
HammaslukuZ	4
Nousukulma	40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Varsijyrsin