


Garant**Välirouhintaotsajyrsin, täyskovametalli MTC, DLC, Ø e8 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205081 4
GTIN	4045197766946
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

Kestävät ja terävät lastuamissärmät. Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Käyttö:

Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Tekninen kuvaus

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kokonaispituus L	57 mm
Terän pituus L _c	13 mm
Terän Ø D _c	4 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,015 mm
HammaslukuZ	2
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,02 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
varren Ø D _s	6 mm
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	DLC

Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Jyrsintäprofiili	WF
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	330 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	230 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	260 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------