

**Garant**
**TKM-rouhintajyrin, sisäjähdytys, DLC, Ø d11 DC: 6mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	205336 6
GTIN	4045197767264
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus**
**Malli:**
**Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.**
**Pyöreä pyällyprofiili.**
**Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.**
**Sisäjähdytys.**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp<sup>2</sup>**.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	13 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	21 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,08 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,35 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kokonaispituus L	57 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terän Ø D <sub>c</sub>	6 mm

Kavennuksen $\varnothing D_1$	5,8 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	320 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	260 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------