

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 8/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{\max}	4,5 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Pään pituus L_1	20,5 mm
Toimintaleveys L_4	8 mm
Ruuvi	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Pistoleveys w	1,5 mm
Varren leveys b	8 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 12

279815 12

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500