

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 10/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 10/1,5
GTIN	4045197766038
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{\max}	4,5 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Toimintaleveys L_4	10 mm
Pään pituus L_1	20,5 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Varren leveys b	10 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279815 4

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500