

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 10/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273756 10/2
GTIN	4045197766137
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalualetta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2 mm
Pistosyvyys t_{\max}	10 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Toimintaleveys L_4	10 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Pään pituus L_1	26 mm
Varren leveys b	10 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
akksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279815 4

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500