

**Garant**
**Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 10/1,5mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	273756 10/1,5
GTIN	4045197766113
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**
**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa  $t_{\max}$  ( $5 \times$  pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalualetta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon  $t = 24,5\text{ mm}$  asti.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Pistoleveys w	1,5 mm
Pään pituus $L_1$	20,5 mm
Pistosyvyys $t_{\max}$	7,5 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Toimintaleveys $L_4$	10 mm
Varren leveys b	10 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279815 4

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500