

**Garant****Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
20/3Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

Sisääajo-Ø  $D_{\min} = 25 \text{ mm}$  pituuteen 30,5 mm.

Sisäänajo-Ø  $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$  koko pituudella.

**Tekninen kuvaus**

$t_{\max}$ sisätyöstö	6 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Keskisiirto $L_3$	17 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{\min}$	27,5 mm
Pistoleveys w	3 mm
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø $D_s$	20 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

**Tarvikkeet**

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500