


**Garant****Pistolevy Oikea, HB9635, Uraleveys m (H13): 1,85mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273902 1,85
GTIN	4045197768278
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

$t_{\max}$	2,5 mm
lukkorenkaille DIN 471 / 472 renkaan paksuus	1,75 mm
Terän leveys w	1,85 mm
Uraleveys m (H13)	1,85 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	0,2 mm
Kääntöteräjärjestys	oikea
Laji	HB9635
Urat normin mukaiset	DIN 472
Urat normin mukaiset	DIN 471

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 170 mm/min
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	90 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	170 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		