


Garant**Pistolevy Vasen, HU9315, Uraleveys m (H13): 3,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273906 3,0
GTIN	4045197768452
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

t_{\max}	2,5 mm
Uraleveys m (H13)	3 mm
Terän leveys w	3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	0,2 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen
Laji	HU9315
Urat normin mukaiset	DIN 471
Urat normin mukaiset	DIN 472
Vaihtojen/terien lukumäärä	3

Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 280 mm/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	280 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
CuZn	sopii rajoituksin	200 m/min	N
grafiitti	sopii rajoituksin	70 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		